



Stół chłodniczy GN 2/3 1144x575x800 do centralnego chłodzenia bez blatu AKT ZK622 3600 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AKT ZK622 3600

Cechy produktu

Szerokość (mm): 1244

Głębokość (mm): 575

Wysokość (mm): 800

Pojemność (l): 220

Czynnik chłodniczy: R290

Zakres temperatury (°C): 0°C / +12°C

Moc chłodnicza (W): 320W temp. odpar. -15°C

Temperatura pracy (°C): -2/+10

Zużycie energii (kWh/h): 2,4 kWh / 24h

Akcesoria: 2 ruszty nierdzewne, 2 pary przewodnic

Temperatura otoczenia (°C): +16°C /+40°C

Stół chłodniczy GN 2/3 – 2-drzwiowy, do centralnego chłodzenia (bez blatu)

Nr art.: AKT ZK622 3600 Rilling

Profesjonalny stół chłodniczy GN 2/3 w wersji 2-drzwiowej, bez blatu roboczego, przeznaczony do pracy w systemie **centralnego chłodzenia**. Idealny do zabudowy w ciągach technologicznych oraz zastosowań gastronomicznych wymagających indywidualnej konfiguracji stanowiska.

Urządzenie wyposażone w **parownik zapianowany w tylnej ścianie**, **wymuszony obieg powietrza** oraz **automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin gorącym gazem**, co zapewnia stabilne warunki chłodzenia i minimalną obsługę. **Elektroniczny sterownik** umożliwia precyzyjną regulację

temperatury.

🔍 Najważniejsze cechy

- **2-drzwiowy stół chłodniczy GN 2/3**
- **Wersja bez blatu – do zabudowy**
- **Przystosowany do centralnego chłodzenia**
- **Parownik w tylnej ścianie**
- **Wymuszony obieg powietrza**
- **Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin**
- **Elektroniczny sterownik**

🔍🔍 System chłodzenia

- Czynnik chłodniczy: **R290**
- Moc chłodnicza: **320 W** (temp. odpar. -15°C)
- Zakres temperatur: **0°C / +12°C**
- Temperatura otoczenia: **+16°C / +40°C**
- Wymuszony obieg powietrza – równomierna temperatura

- Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin gorącym gazem
- Klasa klimatyczna 5

?? Dane techniczne

Wymiary bez rurek (S x G x W)
Wysokość korpusu
Głębokość
Pojemność
Żywe energii
Stekowanie
Odszranianie, gorącym gazem

Chłodzenie obieg powietrza
Wyposażenie standardowe prowadnic

?? Konstrukcja i wykonanie

- Izolacja pianowana metodą wysokociśnieniową
- Rdzeń ze spienionego poliuretanu o wysokiej gęstości
- Wykonanie w całości ze **stali nierdzewnej**
- Powierzchnie szlifowane matowo
- Parownik poza komorą – w tylnej ścianie
- Wnętrze higieniczne z wyobleniami

? Opcje dodatkowe

- Moduł WiFi / Bluetooth / RS485 (HACCP)
- Możliwość montażu na nóżkach, kółkach lub cokole